


KM 7678 FL

Induktionshäll

med 800 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl
- Utan ram för planmontering eller ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516156888 / Materialnummer: 11144410 /
Gamla materialnummer: 26767870NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdell	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	–/•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	6
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	740x380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Displayens färg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•

KM 7678 FL

Induktionshäll

med 800 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516156888 / Materialnummer: 11144410 /

Gamla materialnummer: 26767870NER

Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Spärrfunktion

•

Driftspärr

•

Integrerad kylfläkt

•

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm

51 x 800 x 520

Dimensioner, mm (bredd)

800

Dimensioner, mm (höjd)

51

Dimensioner, mm (djup)

520

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering

780 mm

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering

500 mm

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm

51

Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

780

Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

500

Vikt, kg

19

Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering

804

Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering

524

Total anslutningseffekt, KW

11,00

Längd anslutningskabel, m

1,4

Spänning i V

230

Frekvens i Hz


50-60

Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

med 800 mm bredd och induktion på större yta för mer flexibilitet



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)