


KM 7697 FR

Induktionshäll

med 942 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkär
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516156901 / Materialnummer: 11144420 /
Gamla materialnummer: 26769700NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkär	6
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	870x380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Markörfärg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•

KM 7697 FR

Induktionshäll

med 942 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516156901 / Materialnummer: 11144420 /
Gamla materialnummer: 26769700NER

Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm	52 x 942 x 526
Dimensioner, mm (bredd)	942
Dimensioner, mm (höjd)	52
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	45
Vikt, kg	21
Total anslutningseffekt, KW	11,00
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----

KM 7697 FR

Induktionshäll

med 942 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



KM 7697FR (installation drawings)