


KM 7697 FL

Induktionshäll

med 936 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl
- Utan ram för planmontering eller ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516156918 / Materialnummer: 11144440 /
Gamla materialnummer: 26769770NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdal	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	6
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	870x380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Markörfärg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•

KM 7697 FL

Induktionshäll

med 936 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516156918 / Materialnummer: 11144440 /
Gamla materialnummer: 26769770NER

Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	936
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	916
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	21
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	940
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	11,00
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel	Ja
------------------	----


KM 7697 FL

Induktionshäll

med 936 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit