

KM 7262 FR
Induktionshäll
med kok-/grytzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Enkel användning – EasySelect
- 4 runda kokzoner och 1 kok-/grytzon
- 614 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster

EAN: 4002516148654 / Materialnummer: 11144690 /
Gamla materialnummer: 26726210DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 160-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal effekt i W	1400
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Kokzon/grytzon
Storlek i mm	Ø 190 / 190x290
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2100
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 140-190
Maximal Booster-effekt i W	2500
Maximal effekt i W	1850
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	EasySelect
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•

KM 7262 FR
Induktionshäll
med kok-/grytzoner till fördelaktigt introduktionspris




EAN: 4002516148654 / Materialnummer: 11144690 /

Gamla materialnummer: 26726210DFS

Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Äggklocka	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	614
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	514
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	48
Vikt, kg	10
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KM 7262 FR
Induktionshäll
med kok-/grytzoner till fördelaktigt introduktionspris



KM 7262 FR (installation drawing)