


KM 7684 FL Induktionshäll

i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.



- Intuitivt snabbval med siffrader – SmartSelect
- 4 Kozoner inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kozoner
- 916 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516148814 / Materialnummer: 11144820 /
Gamla materialnummer: 26768470DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	PowerFlex kokzon
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Torkskydd	•
Ägglocka	•

KM 7684 FL

Induktionshäll

i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.




EAN: 4002516148814 / Materialnummer: 11144820 /


Gamla materialnummer: 26768470DFS

Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	916
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	408
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	896
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	388
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	896
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	388
Vikt, kg	12
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	920
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	412
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KM 7684 FL
 Induktionshäll
 i panoramadesign med 2 PowerFlex kokzoner för extra komfort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)