


KM 7678 FR

Induktionshäll

med 806 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



- Intuitivt snabbval med siffrader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkär
- Ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148456 / Materialnummer: 11144960 /

Gamla materialnummer: 26767800DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkär	6
1. kokzonen	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	740x380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
Torkskydd	•
Äggklocka	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•

KM 7678 FR

Induktionshäll

med 806 mm bredd och induktion på större yta för mer flexibilitet



EAN: 4002516148456 / Materialnummer: 11144960 /

Gamla materialnummer: 26767800DFS

Överhettningsskydd

•

Restvärmeindikering

•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm 52 x 806 x 526

Dimensioner, mm (bredd) 806

Dimensioner, mm (höjd) 52

Dimensioner, mm (djup) 526

Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering 780

Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering 500

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm 45

Vikt, kg 19

Total anslutningseffekt, KW 11,00

Längd anslutningskabel, m 1,4

Spänning i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medföljande tillbehör

Anslutningskabel Ja

KM 7678 FR

Induktionshäll

med 806 mm bredd och induction på större yta för mer flexibilitet



KM 7678FR (installation drawings)