

KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat



- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligent manövrering tack vare touchdisplay
- Med 8 TempControl-sensorer
- Flexibelt kokområde för upp till 5 kokkärl
- 942 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering

EAN: 4002516230977 / Materialnummer: 11145040 /
Gamla materialnummer: 26799900DFS

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Uppvärmningstyp | |
| Uppvärmningstyp | Induktion |
| Konstruktion | |
| Fristående från ugnsdel | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Glaskeramikfärg | Grafit svart |
| Ram av rostfritt stål runtom | • |
| Ytdesign | SilentMove |
| Ovanpåliggande montering | • |
| Utrustning av kokzonen | |
| Antal kokområden | 3 |
| Maximalt antal kokkärl | 5 |
| 1. kokzonen | |
| Position | vänster |
| Typ | TempControl-kokzon |
| Storlek i mm | 230x380 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3600 |
| Maximal effekt i W | 2800 |
| 2. kokzonen | |
| Position | i mitten |
| Typ | TempControl-kokzon |
| Storlek i mm | 370x290 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3600 |
| Maximal effekt i W | 2800 |
| 3. kokzonen | |
| Position | höger |
| Typ | TempControl-kokzon |
| Storlek i mm | 230x380 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3600 |
| Maximal effekt i W | 2800 |
| Användarkomfort | |
| Miele@home | • |
| Reglering via touchknappar | Touchdisplay |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek | • |
| Reglering via Touch-display | • |
| Markörfärg | flerfärgad |
| Permanent kastrulligenkänning | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |
| TempControl | • |
| PowerFlex Plus | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| Torkskydd | • |
| Äggklocka | • |
| Assistansprogram | • |
| Skötselkomfort | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |


KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat



EAN: 4002516230977 / Materialnummer: 11145040 /
Gamla materialnummer: 26799900DFS

| Säkerhet | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Säkerhetsavstängning | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 942 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 68 |
| Dimensioner, mm (djup) | 526 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 916 |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 500 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 61 |
| Vikt, kg | 22 |
| Total anslutningseffekt, KW | 10,35 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,3 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Medföljande tillbehör | |
| Anslutningskabel | Ja |
| Wifi-sticka XKS 3170 W | • |

KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat



KM 7999 FR (installation drawing)