

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516141044 / Materialnummer: 11165880 /

Gamla materialnummer: 29744040NER

Konstruktion och design	
Kaffemaskin för inbyggnad för hela böror	•
PureLine	•
Färg	Rostfritt stål Cleansteel
Njutningsfördelar	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	10
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbyggnad kan programmeras	•
TeaTimer	•
Användarkomfort	
Anslutning Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Steglös höjdinställning av dryckestapp min. i cm	4,0
Steglös höjdinställning av dryckestapp max. i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
ComfortDoor	•
Dolt luckhandtag	•
BrilliantLight	•
Expertläge	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	2
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet per bönbehållare B i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	600
Uttagbara bönbehållare	•
Kapacitet för vattenbehållare, liter	2,7
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	17
Kapacitet uppsamlingskär i l	1,6
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516141044 / Materialnummer: 11165880 /

Gamla materialnummer: 29744040NER

Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè Americano enkel	•
Caffè Americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Varmvatten dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Hett vatten dubbel	•
Svart te enkel	•
Svart te dubbel	•
Örtte enkel	•
Örtte dubbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dubbel	•
Grönt te enkel	•
Grönt te dubbel	•
Vitt te enkel	•
Vitt te dubbel	•
Japanskt te enkel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dubbel	•
Kaffekanna	•
Tekanna	•

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.

EAN: 4002516141044 / Materialnummer: 11165880 /

Gamla materialnummer: 29744040NER

Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,6
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,9
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Front i rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Tekniska data	
Minimal nischbredd i mm	560
Maximal nischbredd i mm	568
Minimal nischhöjd i mm	450
Maximal nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	500
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	455
Produkt djup i mm	475
Djup vid öppnad lucka i cm	108,0
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd anslutningskabel, m	2,0
Medföljande tillbehör	
Mjölkebehållare av glas	•
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Rengöringsmedel för mjölkledningar	•

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516141044 / Materialnummer: 11165880 /

Gamla materialnummer: 29744040NER

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad


i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutting.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)