

CVA 7445

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516141051 / Materialnummer: 11165890 /

Gamla materialnummer: 29744540NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Kaffemaskin för inbyggnad för hela bönor	•
PureLine	•
Färg	Rostfritt stål Cleansteel
<b>Njutningsfördelar</b>	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	10
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölskummängd	•
Förbyggning kan programmeras	•
TeaTimer	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Steglös höjdinställning av dryckestapp min. i cm	4,0
Steglös höjdinställning av dryckestapp max. i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Dolt luckhandtag	•
BrilliantLight	•
Expertläge	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	2
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet per bönbehållare B i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	600
Uttagbara bönbehållare	•
Kapacitet för vattenbehållare, liter	2,7
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	17
Kapacitet uppsamlingskär i l	1,6
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•

CVA 7445

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516141051 / Materialnummer: 11165890 /

Gamla materialnummer: 29744540NER

Individuella inställningar

Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè Americano enkel	•
Caffè Americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Varmvatten dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Hett vatten dubbel	•
Svart te enkel	•
Svart te dubbel	•
Örtte enkel	•
Örtte dubbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dubbel	•
Grönt te enkel	•
Grönt te dubbel	•
Vitt te enkel	•
Vitt te dubbel	•
Japanskt te enkel	•
Japanskt te dubbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dubbel	•

CVA 7445

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.

EAN: 4002516141051 / Materialnummer: 11165890 /

Gamla materialnummer: 29744540NER

Kaffekanna	•
Tekanna	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,6
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,9
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Front i rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
<b>Säkerhet</b>	
Driftspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Minimal nischbredd i mm	560
Maximal nischbredd i mm	568
Minimal nischhöjd i mm	450
Maximal nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	455
Produktdjup i mm	475
Djup vid öppnad lucka i cm	108,0
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd vattentilloppsslang, m	1,5
Längd anslutningskabel, m	2,0
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Mjölkbehållare av glas	•
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Rengöringsmedel för mjölkledningar	•

CVA 7445

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516141051 / Materialnummer: 11165890 /

Gamla materialnummer: 29744540NER

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## CVA 7445

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater


i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjätning.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)