

## PWM 507 Special [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil för specialanvändningar med individuella program. Tvättmängd 7.0 kg.



- Trumvolym 64 l, tvättmängd 7.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Lättaste programval via touchdisplay – M Special
- Perfekt rengöring – individuellt program för proffsanvändningar

EAN: 4002516198253 / Materialnummer: 11178640 / Gamla materialnummer: 51507292S

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Prestanda
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	7,0
Trumvolym i liter	64
Lucköppning [Ø] i mm	300
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckupphängning	höger
Underhållsfri synkronmotor	•
Skontrumma med perforerad trumbakvägg	•
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för snabbmatsrestauranger	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,00
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,60
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	49,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	0,98
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	59
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	46,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,44
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Restfuktighet vid kallsköljning i %	52
Restfuktighet vid varmsköljning i %	50
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1400
g-faktor	535
<b>Styrellektronik</b>	
Typ av styrning	M Special
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	96
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Flexibel doseringsadapter (tillval)	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N~ 400V 50HZ

## PWM 507 Special [EL DV]

Professionell tvättmaskin, Little Giants, eluppvärmd, med avloppsventil för specialanvändningar med individuella program. Tvättmängd 7.0 kg.



EAN: 4002516198253 / Materialnummer: 11178640 / Gamla materialnummer: 51507292S

Värmeeffekt i kW	4,60
Total anslutningseffekt i kW	4,80
Säkring i A	10
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	714
Ytermått, brutt höjd i mm	944
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	768
Nettovikt i kg	98,0
Bruttovikt i kg	102
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,00
<b>Utrustning</b>	
Patenterad för-avvattning	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Profvsstötdämpare	•
Motståndskraftig fläns i rostfritt stål	•
EcoSpeed	•
Effektiv trumvalksteknik	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Trumbelysning LED, klass 1	•
Kommunikationsöppning	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•