

XKM 3200-WL-PLT

Kommunikationsmodul

med LAN- och WLAN-gränssnitt för anslutning till externa system.



- För integrering i ett kommunikationsschakt
- Enkel installation

EAN: 4002516213055 / Materialnummer: 11291940 / Gamla materialnummer: 59320001D

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Torktumlare	•
Maskin-/utrustningstillhörigh.	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutthöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	185
Ytermått, bruttdjup i mm	230
Nettovikt [kg]	0,34
Bruttovikt i kg	0,39
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•