

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppspump.



- Trumvolym 80 l, tvättmängd 9.0 kg
- Stort utbud av program – användarspecifika tvättprogram
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Särskilt effektiv – låg vatten- och energiförbrukning
- Optimala centrifugeringsresultat – restfukt 44 %, g-faktor 520

\* Restfuktuppgift avser varmsköljning i sista diskomgången.

EAN: 4002516235637 / Materialnummer: 11330060 / Gamla materialnummer: 516080X5D

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Octoplus
Front	Octoblå
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Trumvolym i liter	80
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Skontrumma	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetssalonger, spa och gym	•
Lämplig för hushållet	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Effektuppgifter	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	8,00
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,05
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	57
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	53
Restfuktighet vid kallsköljning i %	49
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1300
g-faktor	520
Testade drifttimmar	30000
Styrning	
Typ av styrning	Profitronic L Vario
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för självbetjäningstvätterier	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppspump.



EAN: 4002516235637 / Materialnummer: 11330060 / Gamla materialnummer: 516080X5D

Program för bostäder och lägenhetsbyggnation	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•
Program för sjukhus	•
Program för snabbmatsrestauranger	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•
Program för privathushåll	•
Program för läkar- och tandläkarmottagningar	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Patenterad doseringsadapter för flytande medel	•
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	7,95
Total anslutningseffekt i kW	8,20
Säkring i A	16
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Bruksvatten (alternativ) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppspump	DN 22
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	727
Ytermått, brutt höjd i mm	1215
Ytermått, bruttbredd i mm	760
Ytermått, bruttdjup i mm	820
Nettovikt i kg	140,0
Bruttovikt i kg	148
Maximal golvbelastning i N	2330
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	3,00
<b>Utrustning</b>	
Obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Tvättmaskin, eluppvärmd

med fritt svängande aggregat, kort programtid på 53 min och avloppspump.



EAN: 4002516235637 / Materialnummer: 11330060 / Gamla materialnummer: 516080X5D

Mängdautomatik	•
Flödesräknare	•
Kommunikationsöppning	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	95
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Gränssnittsmodul RS 232 (tillval)	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	4-5
Insatsdräkter [antal]	1
Insatsytterjackor [antal]	1-2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	1-2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	1-2
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•