

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Frånluftstumlare, eluppvärmd

med en kortaste gångtid på 41 min 41 min för snabb tvättgenomgång.



- Trumvolym 180.00 l 180.00 l, kapacitet 9.0 kg
- Stort utbud av program – användarspecifika torkprogram
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Enastående tvättkonsamhet – skontrumma
- Enkel att använda – glaslucka och filter med stor filteryta

EAN: 4002516236733 / Materialnummer: 11331620 / Gamla materialnummer: 527186X3D

<b>Konstruktion och utförande</b>	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Octoplus
Front	octoblå
Kapacitet i kg	9,0
Fyllnadsförhållande	1:20
Trumvolym i liter	180,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	440
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja
<b>Användning</b>	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhets-salonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
<b>Effektuppgifter</b>	
Maximal förångningseffekt i l/tim.	8,10
Programkörvid i min.	41
<b>Styrning</b>	
Typ av styrning	Profitronic L Vario
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
<b>Grund- och målgruppsanpassade program</b>	
Grundprogram	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för privathushåll	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Frånluftstumlare, eluppvärmd

med en kortaste gångtid på 41 min 41 min för snabb tvättgenomgång.



EAN: 4002516236733 / Materialnummer: 11331620 / Gamla materialnummer: 527186X3D

Värmeeffekt el i kW	7,94
Total anslutningseffekt i kW	8,50
Säkring i A	16
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1020
Ytermått, nettobredd i mm	700
Ytermått, nettodjup i mm	763
Ytermått, bruttonhöjd i mm	1215
Ytermått, bruttbredd i mm	760
Ytermått, bruttdjup i mm	820
Nettovikt i kg	77,0
Bruttovikt i kg	88
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	1,62
<b>Utrustning</b>	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Filter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Skongång/Låg temp.	•
Kommunikationsöppning	•
Torkningskorg (tillval)	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Betal-/bokningssystem	•
Seriellt gränssnitt RS 232 (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
<b>Kapacitet</b>	
Andningsskyddsmasker [antal]	4
Insatsdräkter [antal]	1
Insatsytterjackor [antal]	1-2
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	1-2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	1-2
Torkdukar, 22 g [antal]	182
Moppar, bomull, 40 cm [antal]	42
Moppar, bomull, 50 cm [antal]	36
Moppar, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppar, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommartäcken för hästar [antal]	1-2
<b>Kontrollmärkning och certifiering</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Frånluftstumlare, eluppvärmd

med en kortaste gångtid på 41 min 41 min för snabb tvättgenomgång.

