

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Uppnå det bästa tvättresultatet snabbt med QuickPowerWash och SingleWash.



- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Vår skontrumma säkerställer att din tvätt håller sig i gott skick
- Skrynklereduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Bekvämare displayanvändning med fingertryckning – ComfortSensor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /

Gamla materialnummer: 11EG3755NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Innovativ tvätteteknik PowerWash	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Trumbelysning	Lysdiod
Multilingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Uppnå det bästa tvättresultatet snabbt med QuickPowerWash och SingleWash.



EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /

Gamla materialnummer: 11EG3755NDS

Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelfreducering med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	93
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•

Miele

WEG375 WCS PWash&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Uppnå det bästa tvättresultatet snabbt med QuickPowerWash och SingleWash.



EAN: 4002516278092 / Materialnummer: 11387190 /

Gamla materialnummer: 11EG3755NDS

Värdekupong för Miele tvättmedel

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

•
dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština


WEG375 WCS PWash&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:


Uppnå det bästa tvättnresultatet snabbt med QuickPowerWash och SingleWash.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm