

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynkelreducering | Miele@home



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Skrynkelreduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete
- Fullständig appstyrning av din tvättmaskin med Miele@home*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /
Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	209
Anslutningseffekt i frånsläppläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynkelreducering | Miele@home



EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /
Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Tvättprogram	
Automatic plus	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelreducering med ånga	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdeuppong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

Miele

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynkelerucering | Miele@home



EAN: 4002516277767 / Materialnummer: 11387230 /

Gamla materialnummer: 11CG6701NDS

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština

WCG670 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A I 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynklerreducering | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm