

WEG675 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynkelreducering | Miele@home



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Skrynkelreduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete
- Fullständig appstyrning av din tvättmaskin med Miele@home*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516278221 / Materialnummer: 11387250 /

Gamla materialnummer: 11EG6755NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Krom
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	209
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•

WEG675 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynkelreducering | Miele@home



EAN: 4002516278221 / Materialnummer: 11387250 /

Gamla materialnummer: 11EG6755NDS

ProfiEco-motor

Tvättprogram

Automatic plus

Bomull

Strykfri tvätt

Fintvätt

Skjortor

Siden (handtvätt)

Ylle (handtvätt)

Express 20

Mörka textilier/Jeans

Outdoor

Impregnering

Träningskläder

Maskinrengöring

Bomull pil

Bara sköljning/stärkning

Tömning/Centrifugering

ECO 40-60

Tillval tvätt

Kort

Blötläggning

Förtvätt

Extra vatten

Extra sköljning

Extra tyst

Skrynkelreducering med ånga

Summer

AllergoWash

Kvalitet

Motvikter av gjutjärn

Säkerhet

Vattenskyddssystem

Barnsäkring

Pinkod

Optiskt gränssnitt

Tekniska data

Dimensioner, mm (bredd)

Dimensioner, mm (höjd)

Dimensioner, mm (djup)

Maskinens djup med öppen lucka i mm

Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm

Vikt, kg

Total anslutningseffekt, KW

Spänning i V

Säkring i A

Frekvens i Hz

Längd anslutningskabel, m

Byta lampa

Medföljande tillbehör

3 Caps

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

596

850

636

1054

600

95

2,10-2,40

220-240

10

50

2

Miele service

•

WEG675 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynklerreducering | Miele@home



EAN: 4002516278221 / Materialnummer: 11387250 /

Gamla materialnummer: 11EG6755NDS

UltraPhase 1 + 2

Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

•


•

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugis, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEG675 WCS TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:


A | 9 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynklerreducering | Miele@home




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm