

WSR863 WPS PWash&TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos, PowerWash och Miele@home för smart tvättvård.



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- M Touch – enkel styrning genom att trycka och dra
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter



EAN: 4002516278337 / Materialnummer: 11387660 /
Gamla materialnummer: 11SR8633NER

| | |
|--|-----------------------|
| Konstruktion | |
| Kan monteras som tvättpelare | • |
| Side-by-Side | • |
| Kan skjutas in under bänkskiva | • |
| Luckupphängning | höger |
| Konstruktion | |
| Produktnamn | W1 White Edition |
| Frontmatade tvättmaskiner | • |
| Centrifugering | |
| Max. centrifugeringsvarvtal | 1600 |
| Sköljstopp | • |
| Funktion "utan centrifugering" | • |
| Design | |
| Färg på produkten | Lotusvit |
| Manöverpanelsfärg | Lotusvit |
| Dörredesign | Lotusvit med kromring |
| Kontrollpanelens utformning | 5° lutning |
| Typ av användning | Touch-styrning |
| Display | MTouch |
| Rengöringseffekt | |
| Innovativ tvättekunsk PowerWash | • |
| Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos | • |
| Portionsdosering CapDosing | • |
| Fläckalternativ | • |
| Testad virushygien | • |
| Skonsam textilvård | |
| Skontrumma | • |
| Tvättmängd, kg | 9,0 |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Resttidsindikering | • |
| Tidsvisning | • |
| Visning av programförlopp | • |
| tvätthjälp | • |
| Informationstexter | • |
| Favoritprogram | • |
| MultiLingua | • |
| AutoClean tvättmedelslåda | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | A |
| Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh | 49 |
| Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter | 48 |
| Centr.effektivitetsklass | A |
| Ljudnivåklass (vid centrifugering) | A |
| Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW | 68 |
| Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet | 199 |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,30 |

WSR863 WPS PWash&TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos, PowerWash och Miele@home för smart tvättvård.



EAN: 4002516278337 / Materialnummer: 11387660 /

Gamla materialnummer: 11SR8633NER

| | |
|--|-------------------|
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 0,70 |
| EcoFeedback | • |
| Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C" | • |
| Mängdautomatik | • |
| Vattenmängdsmätare | • |
| Löddersensor | • |
| ProfiEco-motor | • |
| Tvättprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatic plus | • |
| Bomull | • |
| Strykfri tvätt | • |
| Fintvätt | • |
| Skjortor | • |
| Siden (handtvätt) | • |
| Ylle (handtvätt) | • |
| Express 20 | • |
| Mörka textilier | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregnering | • |
| Träningskläder | • |
| Tränings skor | • |
| Duntäcken | • |
| Huvudkuddar | • |
| Dun | • |
| Gardiner | • |
| Bomull hygien | • |
| Maskinrengöring | • |
| Bomull pil | • |
| Nya textilier | • |
| Bara sköljning | • |
| Stärkning | • |
| Tömning/Centrifugering | • |
| ECO 40-60 | • |
| Tillval tvätt | |
| SingleWash | • |
| Kort | • |
| Blötläggning | • |
| Förtvätt | • |
| Extra vatten | • |
| Extra sköljning | • |
| Extra tyst | • |
| Skrynkelducering med ånga | • |
| Summer | • |
| AllergoWash | • |
| Kvalitet | |
| Motvikter av gjutjärn | • |
| Säkerhet | |
| Vattenskyddssystem | Waterproof-System |
| Barnsäkring | • |


WSR863 WPS PWash&TDos&9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:


Med TwinDos, PowerWash och Miele@home för smart tvättvård.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm