

## DA 4208 D EXTA Puristic Plus Frihängande fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv och jämn belysning – 4 LED-lampor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 / Gamla materialnummer: 28420857D

<b>Konstruktion</b>	
Frihängande fläkt	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	Frånluft
Extern drift	•
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Indikering byte fettfilter	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	106,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	820 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	690
Fläktkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	990
Fläktkåpans höjd, mm	70
Fläktkåpans djup, mm	598
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	31,0
Fast anslutning	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,01

## DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Frihängande fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.




EAN: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 / Gamla materialnummer: 28420857D

Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisningar</b>	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Kallrasskydd	•

## DA 4208 D EXTA Puristic Plus

### Frihängande fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)