

## DA 2578 EXTA

Fläkt för inbyggnad i kåpa

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



- Individuell köksdesign – helt integrerad med bredd på 702 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv och jämn belysning – 2 LED-lampor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516283256 / Materialnummer: 11392230 / Gamla materialnummer: 28257857D

<b>Konstruktion</b>	
Fläkt för inbyggnad i kåpa	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Rostfritt stål
<b>Funktioner</b>	
Typ av fläkt	Frånluft
Extern drift	•
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 15-P
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	108,4
Fluidodynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	2
<b>Belysning</b>	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	520 lx
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
<b>Tekniska data</b>	
Fläktkåpens bredd, mm	702
Fläktkåpens höjd, mm	50
Fläktkåpens djup, mm	402
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	7,2
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 2578 EXTA

Fläkt för inbyggnad i kåpa

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



EAN: 4002516283256 / Materialnummer: 11392230 / Gamla materialnummer: 28257857D

#### Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak

•

Frånluftsanslutning sida

•

Frånluftsanslutning tak, bakre vägg och sidovägg

•

Diameter frånluftsstos, mm

150

Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll

rekommenderas

#### Medföljande tillbehör

Kallrasskydd

•

#### Extra tillbehör


Aktivt kolfilter

Nein

DA 2578 EXTA

Fläkt för inbyggnad i kåpa

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



DA2578EXT (Installation drawing)