

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv och jämn belysning – 3 LED-lampor
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516283263 / Materialnummer: 11392260 / Gamla materialnummer: 28429857D

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	Frånluft
Extern drift	•
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Appen Miele@mobile	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Indikering byte fettfilter	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	106,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	3
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	670 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Fläktkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Fläktkåpans höjd, mm	62
Fläktkåpans djup, mm	500
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Nettovikt i kg	22,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



EAN: 4002516283263 / Materialnummer: 11392260 / Gamla materialnummer: 28429857D

Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare \leq 4,5 kW) i mm	650
--	-----

Total anslutningseffekt, KW	0,01
-----------------------------	------

Spänning i V	230
--------------	-----

Säkring i A	10
-------------	----

Fasantal	1
----------	---

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak	•
-------------------------	---

Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
--	---

Diameter frånluftsstos, mm	150
----------------------------	-----

Förlängbar skorsten	•
---------------------	---

Kombination med wifi-anslutn.bar Miele håll	rekommenderas
---	---------------

Medföljande tillbehör


Reduceringsadapter från 150 till 125 mm \emptyset	•
---	---

Kallrasskydd	•
--------------	---

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Väggmonterad fläkt

för kombination med en extern fläkt för att minska bullernivån i köket.



DA 4298 (Installation drawing)