

DOS G 80 Flex EP4  
Slangdoseringspump  
med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



- För behållare med maxhöjd 340 mm (till behållarens öppning)
- Dosering upp till 55 Milliliter ml per minut
- Kan ställas in via diskmaskinens styrning
- Inklusive flexibla förslutningstappar i 3 olika storlekar
- 352 mm mm suglans för behållare på 5 och 10 l

EAN: 4002516269908 / Materialnummer: 11393950 /  
Gamla materialnummer: 67747040EP4

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Extern doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	352
Längd doseringsslang fram till suglans i mm	1800
Längd doseringsslang från produkten till doseringsmodulen i mm	2850
Anslutningskabelns längd till produkten i mm	2800

DOS G 80 Flex EP4  
Slangdoseringspump  
med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



EAN: 4002516269908 / Materialnummer: 11393950 /

Gamla materialnummer: 67747040EP4

Minsta bredd behållaröppning i mm 31

Maximal bredd behållaröppning i mm 60

#### Standard elanslutning

Fasantal 1

Nolledare N

AC/DC AC

Spänning i V 200-230

Frekvens i Hz 50

Total anslutningseffekt i kW 0,01

Säkring i A 0

#### Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm 114

Ytermått, nettobredd i mm 115

Ytermått, nettodjup i mm 139

Ytermått, bruttohöjd i mm 200

Ytermått, bruttbredd i mm 480

Ytermått, bruttdjup i mm 150

Nettovikt i kg 1,57

Bruttovikt i kg 2,53