

DOS G 80 ProfiLine Flex EP4  
Slangdoseringspump  
med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



- För behållare med maxhöjd 340 mm (till behållarens öppning)
- Dosering upp till 55 Milliliter ml per minut
- Kan ställas in via diskmaskinens styrning
- 3 flexibla förslutningstappar (för gänga DIN 40, 45, 50 + 51)
- Minsta bredd behållaröppning 31 mm

EAN: 4002516269892 / Materialnummer: 11393960 /  
Gamla materialnummer: 67747050EP4

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskmaskiner, färskvatten	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
<b>Produktkategori</b>	
Extern doseringssystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Syntet
Färg	Grå
Höjd på ProCare-behållare inklusive suglans	375
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	352
Längd doseringsslang fram till suglans i mm	1800
Längd doseringsslang från produkten till doseringsmodulen i mm	2850
Anslutningskabelns längd till produkten i mm	2800
Minsta bredd behållaröppning i mm	31
Maximal bredd behållaröppning i mm	60
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,01
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	114
Ytermått, nettobredd i mm	115

## DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

### Slangdoseringspump

med tomindikering för automatisk dosering av flytande diskmedel.



EAN: 4002516269892 / Materialnummer: 11393960 /

Gamla materialnummer: 67747050EP4

Yttermått, nettodjup i mm	139
Yttermått, bruttohöjd i mm	200
Yttermått, bruttbredd i mm	480
Yttermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	2,14
Bruttovikt i kg	2,60