

CS 7101-1 FL  
SmartLine-enhet  
med en Dual-Wok brännare




- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Hög prestanda – dubbel wokbrännare med upp till 4.500 kW kW effekt
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk

EAN: 4002516306405 / Materialnummer: 11402780 /  
Gamla materialnummer: 27710151NER

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Gas
<b>Konstruktion</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokzoner	1
<b>1. kokzonen</b>	
Position	i mitten
Typ	Dubbel wokbrännare
Storlek i mm	Ø 300
Maximal effekt i W	4500
<b>Användarkomfort</b>	
Reglering via touchknappar	Vred
Styrning med vred	•
Elektronisk tändning och enhandsvred	•
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Kastrullgaller som tål maskindisk	•
<b>Säkerhet</b>	
GasStop	•
<b>Tekniska data</b>	
Mått (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	378
Dimensioner, mm (höjd)	92
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	358/382 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	358
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	92
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	358
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	7
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	382
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	4,50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
CSFG7000 FlameGuard	•
Anslutningskabel	Ja
Uppsättning dysor för naturgas	•
Uppsättning dysor för flytande gas	•
Wok-Ring	•

CS 7101-1 FL  
SmartLine-enhet  
med en Dual-Wok brännare



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)