

CS 7102-1 FL
SmartLine-enhet
med två brännare



- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Extra flexibel – 1 normal brännare och en kraftfull brännare
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk

EAN: 4002516307013 / Materialnummer: 11402790 /
Gamla materialnummer: 27710251NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Gas
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	2
1. kokzonen	
Position	framme i mitten
Typ	Normalbrännare
Storlek i mm	Ø 120-220
Maximal effekt i W	1700
2. kokzonen	
Position	mitten bak
Typ	Starkbrännare
Storlek i mm	Ø 140-240
Maximal effekt i W	2700
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	Vred
Styrning med vred	•
Elektronisk tändning och enhandsvred	•
Skötsekomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Kastrullgaller som tål maskindisk	•
Säkerhet	
GasStop	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	378
Dimensioner, mm (höjd)	92
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	358/382 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	358
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	92
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	358
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	7
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	382
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	4,40
Längd anslutningskabel, m	2,0
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
CSFG7000 FlameGuard	•

CS 7102-1 FL
SmartLine-enhet
med två brännare



EAN: 4002516307013 / Materialnummer: 11402790 /
Gamla materialnummer: 27710251NER

Anslutningskabel	Ja
Uppsättning dysor för naturgas	•
Uppsättning dysor för flytande gas	•

