

PWM 912 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trumvolym 110 l, tvättmängd 12.0 kg
- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Enkel och säker användning genom automatiskt lucklås
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gamla materialnummer: 51912001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	12,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	12,0
Trumvolym i liter	110
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Innovativ tvättmedelsbehållare	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skonrumma 2.0	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,20
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	5,90
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	74,4
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	142,2
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	1,68
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	2,50

PWM 912 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gamla materialnummer: 51912001EU

Programtid i min. vid kallvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	70,8
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	139,9
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,72
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	42
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	69,6
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	1,20
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	34
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	68,4
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,36
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	31
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	54
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	47
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1150
g-faktor	458
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	9,00
Total anslutningseffekt i kW	9,60
Säkring i A	16
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ

PWM 912 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gamla materialnummer: 51912001EU

Värmeeffekt i kW	9,00
Total anslutningseffekt i kW	9,60
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1350
Ytermått, nettobredd i mm	799
Ytermått, nettodjup i mm	924
Ytermått, bruttohöjd i mm	1480
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	1130
Nettovikt i kg	271,0
Bruttovikt i kg	290
Maximal golvbelastning i N/m ²	4402
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	65 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,48
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
EcoSpeed	•
Fjäder-i-fjäder-system	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Sockel med våg (tillval)	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	91
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•

PWM 912 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516317623 / Materialnummer: 11496730 / Gamla materialnummer: 51912001EU

Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	10
Insatshjälmor [antal]	3
Insatsdräkter [antal]	2
Insatsytterjackor [antal]	3
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	1
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	2
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	2
Torkdukar, 22 g [antal]	289
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	64
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	56
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	100
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	72
Moppar, Office, 100 g [antal]	120
Moppar, Stairway, 150 g [antal]	80
Sommartäcken för hästar [antal]	2
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•