

RF MF27/28

Adapter

för användning av transportvagn MF 27/28 med modellserie PLW 8615/16/17.



**Image
in progress**

- Eftermonterbart utlösningselement för transportvagn MF 27/28
- Montering görs av en servicetekniker
- För modeller med två luckor PLW 86165 behövs två stycken

EAN: 4002516352471 / Materialnummer: 11499280 /
Gamla materialnummer: 69249201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Adapter	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	100
Yttermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,25
Bruttovikt i kg	0,26