

PWM 514 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



- Trumvolym 130 l, tvättmängd 14.0 kg
- 14 % mindre vatten- och 17 % mindre energiförbrukning*
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Enkel och säker användning genom automatiskt lucklås
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

EAN: 4002516327509 / Materialnummer: 11512020 /
Gamla materialnummer: 51514001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	14,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	14,0
Trumvolym i liter	130
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Innovativ tvättmedelsbehållare	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skontrumma 2.0 av rostfritt stål	•
Användning	
Passar hotell och restauranger	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,20
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,20
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,07
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	109,2
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	2,80
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	56
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	100,8
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,98
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	99,4
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	1,82

PWM 514 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materialnummer: 11512020 /
Gamla materialnummer: 51514001EU

Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	40
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	98,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,42
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	36
Restfuktighet vid kallsköljning i %	53
Restfuktighet vid varmsköljning i %	49
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1025
g-faktor	364
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	9,00
Total anslutningseffekt i kW	9,60
Säkring i A	16
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	9,00
Total anslutningseffekt i kW	9,60
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	1350
Yttermått, nettobredd i mm	799

PWM 514 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materialnummer: 11512020 /
Gamla materialnummer: 51514001EU

Yttermått, nettodjup i mm	995
Yttermått, bruttohöjd i mm	1480
Yttermått, bruttbredd i mm	1090
Yttermått, bruttdjup i mm	1130
Nettovikt i kg	276,0
Bruttovikt i kg	295
Maximal golvbelastning i N	4453
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	67 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	6,48
Utrustning	
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
Fjäder-i-fjäder-system	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Effektiv centrifugeringsstart	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	91
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiovervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	3
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•