

PWM 916 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trumvolym 140 l, tvättmängd 16.0 kg
- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Enkel och säker användning genom automatiskt lucklås
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Gamla materialnummer: 51916001EU

Konstruktion och utförande

Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	16,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	16,0
Trumvolym i liter	140
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Innovativ tvättmedelsbehållare	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skonrumma 2.0	•

Användning

Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetslounge, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•

Effektuppgifter

Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,20
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	5,90
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	99,2
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	182,2
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	2,24
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	3,21

PWM 916 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Gamla materialnummer: 51916001EU

Programtid i min. vid kallvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	94,4
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	178,1
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	0,96
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,33
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	43
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	92,8
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	1,60
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	34
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	91,2
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,48
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	32
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	53
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	47
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1075
g-faktor	462
Testade drifttimmar	30000
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	14,00
Total anslutningseffekt i kW	14,60
Säkring i A	25
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ

PWM 916 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Gamla materialnummer: 51916001EU

Värmeeffekt i kW	14,00
Total anslutningseffekt i kW	14,60
Säkring i A	25
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1450
Ytermått, nettobredd i mm	924
Ytermått, nettodjup i mm	835
Ytermått, bruttohöjd i mm	1585
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	1130
Nettovikt i kg	337,0
Bruttovikt i kg	357
Maximal golvbelastning i N/m ²	5091
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	65 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,48
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
EcoSpeed	•
Fjäder-i-fjäder-system	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Sockel med våg (tillval)	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	92
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•

PWM 916 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Gamla materialnummer: 51916001EU

Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	13
Insatshjälmor [antal]	4
Insatsdräkter [antal]	2
Insatsytterjackor [antal]	3
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	1
Syntettäcken [antal]	1
Syntetkuddar [antal]	3
Duntäcken [antal]	1
Dunkuddar [antal]	3
Torkdukar, 22 g [antal]	355
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	82
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	71
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	130
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	91
Moppar, Office, 100 g [antal]	160
Moppar, Stairway, 150 g [antal]	105
Sommartäcken för hästar [antal]	3
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•