

PWM 920 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trumvolym 180 l, tvättmängd 20.0 kg
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Enkel och säker användning genom automatiskt lucklås
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Gamla materialnummer: 51920001EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	20,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Trumvolym i liter	180
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Innovativ tvättmedelsbehållare	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skonrumma 2.0	•
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprövad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,20
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,14
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	5,90
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,06
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	124,0
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	234,3
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	2,80
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	4,10

PWM 920 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd
med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Gamla materialnummer: 51920001EU

Programtid i min. vid kallvattenanslutning	55
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	118,0
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	229,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	1,20
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	44
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	116,0
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	2,00
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	35
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	114,0
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,60
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	33
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	61
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	55
Restfuktighet vid kallsköljning i %	48
Restfuktighet vid varmsköljning i %	44
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1075
g-faktor	462
Testade drifttimmar	30000
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Dosering	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	18,00
Total anslutningseffekt i kW	19,00
Säkring i A	35
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ

PWM 920 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Gamla materialnummer: 51920001EU

Värmeeffekt i kW	18,00
Total anslutningseffekt i kW	19,00
Säkring i A	35
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1450
Ytermått, nettobredd i mm	924
Ytermått, nettodjup i mm	935
Ytermått, brutt höjd i mm	1585
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttdjup i mm	1130
Nettovikt i kg	389,0
Bruttovikt i kg	409
Maximal golvbelastning i N/m ²	5755
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	67 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,48
Utrustning	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
EcoSpeed	•
Fjäder-i-fjäder-system	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Flödesräknare (tillval)	•
Sockel med våg (tillval)	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Återvinningsandel i %	92
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•

PWM 920 [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Gamla materialnummer: 51920001EU

Kapacitet

Andningsskyddsmasker [antal]	15
Insatshjälmor [antal]	5
Insatsdräkter [antal]	3
Insatsytterjackor [antal]	5
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	2
Syntettäcken [antal]	2
Syntetkuddar [antal]	4
Duntäcken [antal]	2
Dunkuddar [antal]	4
Torkdukar, 22 g [antal]	456
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	106
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	91
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	167
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	117
Moppar, Office, 100 g [antal]	200
Moppar, Stairway, 150 g [antal]	130
Sommartäcken för hästar [antal]	3

Normer/kontr.märkning/certif.

CE	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•