

K 2902 Vi
MasterCool kylskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.



- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Livsmedlen håller sig upp till 3 ggr längre med MasterFresh
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight
- Bekväm hantering tack vare Touch-display i färg MasterSensor



EAN: 4002516336570 / Materialnummer: 11530720 /
Gamla materialnummer: 36290201EU2

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad gångjärn	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	MasterSensor
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Eco-läge	•
Kylprodukt/-zon	
Höjjusterbara hyllor av härdat glas	2
Antal grönsakslådor	1
Antal lådor	2
SlidingShelf	•
Dörrhylla för flaskor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	181,77
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,49
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Översvämningsskydd	•
Akustiskt dörlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	914
Max nischbredd i mm	918
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2164
Nischdjup i mm	629

K 2902 Vi
MasterCool kylskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.



EAN: 4002516336570 / Materialnummer: 11530720 /
Gamla materialnummer: 36290201EU2

Produktbredd i mm	908
Produkt höjd i mm	2127
Produkt djup i mm	610
Vikt, kg	176,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	48
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	579
varav PerfectFresh-zon i l	85
4-stjärning fryszone, liter	0
Total nyttovolum, i l	579
Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
Ljudklass (A-D)	C
Ljudnivå, dB(A) re1pW	40
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0
Byta lampa	Kundtjänst

Medföljande tillbehör

Active AirClean-filter

•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

K 2902 Vi
MasterCool kylskåp
för design och teknik i toppklass och stort format.

