

CM 5310 Silence
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516341857 / Materialnummer: 11541590 /
Gamla materialnummer: 29531005NER

| Konstruktion och design | |
|---|--------------|
| Fristående kaffemaskin för hela bönor | • |
| Färg | Björnbärsröd |
| Njutningsfördelar | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch-beredning | • |
| OneTouch for Two-beredning | • |
| Arombevarande kaffekvarn | • |
| Inställning av malgrad | • |
| Fler kaffesorter i form av pulver möjliga | • |
| Programmerbar malmängd | • |
| Programmerbar vattenmängd | • |
| Programmerbar vattentemperatur | • |
| Programmerbar mjölmängd | • |
| Programmerbar mjölkskummängd | • |
| Förbyggning kan programmeras | • |
| Användarkomfort | |
| Display | DirectSensor |
| MultiLingua | • |
| Aktuella bönsorter | 1 |
| Antal bönbehållare | 1 |
| Kapacitet per bönbehållare A i g | 200 |
| Kapacitet bönbehållare totalt i g | 200 |
| Kapacitet för vattenbehållare, liter | 1,3 |
| Kapacitet uppsamlingskär i l | 0,8 |
| Lättåtkomliga påfyllningsbehållare | • |
| Programmerbar stand-by-tid | • |
| Individuella inställningar | • |
| Dryckesspecialiteter | |
| Valbara dryckesmängder i ml | 20-300 |
| Ristretto enkel | • |
| Ristretto dubbel | • |
| Espresso enkel | • |
| Espresso dubbel | • |
| Kaffe enkel | • |
| Kaffe dubbel | • |
| Caffè lungo enkel | • |
| Caffè lungo dubbel | • |
| Cappuccino enkel | • |
| Cappuccino dubbel | • |
| Latte macchiato enkel | • |
| Latte macchiato dubbel | • |
| Varm mjölk enkel | • |
| Varm mjölk dubbel | • |
| Mjölkskum enkel | • |
| Mjölkskum dubbel | • |
| Caffè latte enkel | • |
| Caffè latte dubbel | • |
| Kaffekanna | • |

CM 5310 Silence
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



EAN: 4002516341857 / Materialnummer: 11541590 /
Gamla materialnummer: 29531005NER

| | |
|--|--|
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energisparande Eco-läge kan ställas in | • |
| Skötselkomfort | |
| Manuell avkalkning | • |
| Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren | • |
| Bekväma rengöringsprogram | • |
| Automatisk sköljfunktion | • |
| ComfortClean | • |
| Löstagbar mjölkledning | • |
| Uttagbar bryggenhet | • |
| Inställning av vattenhårdhet | • |
| Säkerhet | |
| Driftspärr | • |
| Tekniska data | |
| Höjdinställning av dryckestapp i cm | 13,5 |
| Höjdinställning av dryckestapp i cm | 8,0 |
| Produktbredd i mm | 241 |
| Produkt höjd i mm | 360 |
| Produkt djup i mm | 460 |
| Total anslutningseffekt, KW | 1,45 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,2 |
| Medföljande tillbehör | |
| Avkalkningstabletter | • |
| Rengöringstabletter | • |
| Kort bruksanvisning på maskinens baksida | • |
| Valbara displayspråk | |
| Valbara displayspråk med MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , |