

CM 5410 Silence

Fristående kaffemaskin

med OneTouch for Two och användarprofiler för en perfekt fika.



- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516341864 / Materialnummer: 11541630 /
Gamla materialnummer: 29541020NER

Konstruktion och design	
Fristående kaffemaskin för hela bönor	•
Färg	Obsidiansvart
Njtningsfördelar	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
Programmerbara användarprofiler	2
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbyggnad kan programmeras	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	200
Kapacitet bönbehållare totalt i g	200
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,3
Kapacitet uppsamlingskär i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Hett vatten enkel	•

CM 5410 Silence
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two och användarprofiler för en perfekt fika.



EAN: 4002516341864 / Materialnummer: 11541630 /
Gamla materialnummer: 29541020NER

Kaffekanna

•

Effektivitet och hållbarhet

Energisparande Eco-läge kan ställas in

•

Skötselkomfort

Manuell avkalkning

•

Automatisk sköljning av mjölkledningen från
vattenbehållaren

•

Bekväma rengöringsprogram

•

Automatisk sköljfunktion

•

ComfortClean

•

Löstagbar mjölkledning

•

Uttagbar bryggenhet

•

Inställning av vattenhårdhet

•

Säkerhet

Driftspärr

•

Tekniska data

Höjdinställning av dryckestapp i cm

13,5

Höjdinställning av dryckestapp i cm

8,0

Produktbredd i mm

241

Produkt höjd i mm

360

Produkt djup i mm

460

Total anslutningseffekt, KW

1,45

Spänning i V

220-240

Säkring i A

10

Fasantal

1

Längd anslutningskabel, m

1,2

Medföljande tillbehör

Avkalkningstabletter

•

Rengöringstabletter

•

Kort bruksanvisning på maskinens baksida

•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,