

KM 7404 FX Induktionshäll med PowerFlex kokzon för maximal effekt



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex-kokzon
- 592 mm bred för planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516361893 / Materialnummer: 11552920 /
Gamla materialnummer: 26740460NER

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdell	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	2
Typ	PowerFlex kokzon
Storlek i mm	Ø 150 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 140-190
Maximal effekt i W	1850
Maximal Booster-effekt i W	2500
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal effekt i W	3400
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•


KM 7404 FX Induktionshäll med PowerFlex kokzon för maximal effekt



EAN: 4002516361893 / Materialnummer: 11552920 /
Gamla materialnummer: 26740460NER

Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	592
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	492
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Antal faser	3
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	570
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	470
Vikt, kg	11
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	596
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	496
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Neutral ledare	Ja
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja

KM 7404 FX
Induktionshäll
med PowerFlex kokzon för maximal effekt



KM 7404 FX (installation drawing)