

CM 6160 MilkPerfection
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct och många olika kaffespecialiteter för största möjliga frihet.



- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Perfekta resultat och intensiv kaffe- och mjölkarom – AromaticSystem
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Lätt kommunikation med produkten – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /
Gamla materialnummer: 29616020NER

Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
Konstruktion och design	
Fristående kaffemaskin för hela böner	•
Njutningsfördelar	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	4
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
TeaTimer	•
Användarkomfort	
Anslutning Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertläge	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	300
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,8
Kapacitet för sumpbehållare, styck	10
Kapacitet uppsamlingskärl i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•

CM 6160 MilkPerfection

Fristående kaffemaskin

med WiFiConn@ct och många olika kaffespecialiteter för största möjliga frihet.



EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /

Gamla materialnummer: 29616020NER

Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Hett vatten enkel	•
Svart te enkel	•
Örtte enkel	•
Fruktte enkel	•
Grönt te enkel	•
Vitt te enkel	•
Japanskt te enkel	•
Kaffekanna	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,1
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,5
Skötselkomfort	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Tekniska data	
Höjdinställning av dryckestapp i cm	14,0
Höjdinställning av dryckestapp i cm	8,0
Produktbredd i mm	251
Produkt höjd i mm	359
Produkt djup i mm	427
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10

CM 6160 MilkPerfection
 Fristående kaffemaskin
 med WiFiConn@ct och många olika kaffespecialiteter för största möjliga frihet.



EAN: 4002516357865 / Materialnummer: 11579660 /
 Gamla materialnummer: 29616020NER

Fasantal	1
Pumpendruck in bar	15
Längd anslutningskabel, m	1,4

Medföljande tillbehör

Mjölklans rostfritt stål	•
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Kort bruksanvisning på maskinens baksida	•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands, norsk,
 polski, portugûês, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]