

CM 6360 MilkPerfection  
Fristående kaffemaskin  
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Lätt kommunikation med produkten – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357896 / Materialnummer: 11579710 /  
Gamla materialnummer: 29636012NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Fristående kaffemaskin för hela böner	•
Färg	Obsidiansvart BronzePearlFinish
<b>Njutningsfördelar</b>	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	8
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
TeaTimer	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertläge	•
Varm avställningsyta för kopp	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	300
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,8
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	10
Kapacitet uppsamlingskärl i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
<b>Dryckesspecialiteter</b>	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•

CM 6360 MilkPerfection  
Fristående kaffemaskin  
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357896 / Materialnummer: 11579710 /  
Gamla materialnummer: 29636012NER

Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Hett vatten enkel	•
Svart te enkel	•
Örtte enkel	•
Fruktte enkel	•
Grönt te enkel	•
Vitt te enkel	•
Japanskt te enkel	•
Kaffekanna	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,1
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,5
<b>Skötselkomfort</b>	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
<b>Tekniska data</b>	
Höjdinställning av dryckestapp i cm	14,0
Höjdinställning av dryckestapp i cm	8,0
Produktbredd i mm	251
Produkt höjd i mm	359
Produkt djup i mm	427
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Pumpendruck in bar	15

CM 6360 MilkPerfection  
Fristående kaffemaskin  
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357896 / Materialnummer: 11579710 /

Gamla materialnummer: 29636012NER

Längd anslutningskabel, m 1,4

#### Medföljande tillbehör

Mjölklans rostfritt stål •

Mjökbehållare av glas •

Avkalkningstabletter •

Rengöringstabletter •

Kort bruksanvisning på maskinens baksida •

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,