

CM 6560 MilkPerfection
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Lätt kommunikation med produkten – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gamla materialnummer: 29656003NER

Konstruktion och design	
Fristående kaffemaskin för hela bönor	•
Färg	Gråfärgad PearlFinish
Njutningsfördelar	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
DoubleShot	•
Programmerbara användarprofiler	8
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
TeaTimer	•
Användarkomfort	
Anslutning Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertläge	•
Varm avställningsyta för kopp	•
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	300
Kapacitet bönbehållare totalt i g	300
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,8
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	10
Kapacitet uppsamlingskärl i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•

CM 6560 MilkPerfection
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gamla materialnummer: 29656003NER

Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Hett vatten enkel	•
Svart te enkel	•
Örtte enkel	•
Fruktté enkel	•
Grönt te enkel	•
Vitt te enkel	•
Japanskt te enkel	•
Kaffekanna	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,1
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,5
Skötselkomfort	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Tekniska data	
Höjdinställning av dryckestapp i cm	14,0
Höjdinställning av dryckestapp i cm	8,0
Produktbredd i mm	251
Produkt höjd i mm	359
Produkt djup i mm	427
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Pumpendruck in bar	15
Längd anslutningskabel, m	1,4

CM 6560 MilkPerfection
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357902 / Materialnummer: 11579720 /
Gamla materialnummer: 29656003NER

Medföljande tillbehör

Mjölklans rostfritt stål	•
Mjölkbehållare av glas	•
Värdekupong för kaffekanna CJ 1	•
Värdekupong 4 x 250 g kaffeböror Black Edition ONE FOR ALL	•
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Kort bruksanvisning på maskinens baksida	•

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,