

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Trumvolym 180 l, tvättmängd 20.0 kg
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Enkel och säker användning genom automatiskt luckläs
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 /

Gamla materialnummer: 51520005EU

| <b>Konstruktion och utförande</b>   |                           |
|---|---------------------------|
| Konstruktion  | Frontmatade tvättmaskiner |
| Inriktning  | Prestanda                 |
| Front   | Järngrå                   |
| Manöverpanelsfärg   | Rostfritt stål            |
| Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg                          | 20,0                      |
| Fyllnadsförhållande   | 1:9                       |
| Kapacitet i kg  | 20,0                      |
| Trumvolym i liter   | 180                       |
| Lucköppning [Ø] i mm  | 415                       |
| Lucköppningsvinkel i grader   | 180                       |
| Luckupphängning   | höger                     |
| Automatisk låsning av luckan  | •                         |
| Innovativ tvättmedelsbehållare  | •                         |
| Underhållsfri motor med frekvensomriktare   | •                         |
| Patenterad skontrumma 2.0 av rostfritt stål   | •                         |
| <b>Användning</b>   |                           |
| Lämplig för fastighetsadministration  | •                         |
| <b>Effektuppgifter</b>  |                           |
| Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning                          | 7,80                      |
| Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning                        | 0,20                      |
| Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning                          | 7,20                      |
| Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg                  | 0,07                      |
| Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning                                      | 156,0                     |
| Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter | 255,4                     |
| Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning                                    | 4,00                      |
| Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh   | 4,10                      |
| Programtid i min. vid kallvattenanslutning  | 58                        |
| Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning                                      | 144,0                     |
| Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter | 256,5                     |
| Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning                                    | 1,40                      |
| Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh   | 1,70                      |
| Programtid i min. vid varmvattenanslutning  | 49                        |
| Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.         | 61                        |
| Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.         | 55                        |
| Restfuktighet vid kallsköljning i %   | 53                        |
| Restfuktighet vid varmsköljning i %   | 49                        |
| Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %  | 25                        |
| Centrifugeringsvarvtal i varv/min.  | 950                       |
| g-faktor  | 361                       |
| Testade drifttimmar   | 30000                     |

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 /

Gamla materialnummer: 51520005EU

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Styreelektronik</b>                                      |                                |
| Typ av styrning   | M Touch Pro                    |
| Programmeringsmöjlighet                                     | Programmerbar                  |
| Max senare start i timmar                                   | Fritt valbart                  |
| Resttidsindikering  | •                              |
| Visning av programförlopp                                   | •                              |
| Inställbara displayspråk                                    | •                              |
| Möjligt att ange vikt före programstart                     | •                              |
| <b>Grund-/målgruppsanp. program</b>                         |                                |
| Grundprogram  | •                              |
| <b>Dosering</b>   |                                |
| Tvättmedelsbehållare  | 3 fack                         |
| Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal] | 12                             |
| Nivåsensor  | •                              |
| <b>Standard elanslutning</b>                                |                                |
| Uppvärmningstyp   | EI                             |
| Elanslutning  | 3N AC 400V 50HZ                |
| Värmeeffekt i kW  | 15,00                          |
| Total anslutningseffekt i kW                                | 16,00                          |
| Säkring i A   | 25                             |
| <b>Möjlig spänningsvariant 1</b>                            |                                |
| Elanslutning  | 3N AC 400V 60HZ                |
| Värmeeffekt i kW  | 15,00                          |
| Total anslutningseffekt i kW                                | 16,00                          |
| Säkring i A   | 25                             |
| <b>Vattenanslutning/-avlopp</b>                             |                                |
| Kallvatten [antal]  | 3 x 1/2" med 3/4" förskruvning |
| Varmvatten [antal]  | 1x 1/2" med 3/4" förskruvning  |
| Hårt vatten (alternativ) [antal]                            | 2 x 1/2" med 3/4" förskruvning |
| Avloppsventil   | DN 70                          |
| <b>Mått och vikt</b>  |                                |
| Yttermått, nettohöjd i mm                                   | 1450                           |
| Yttermått, nettobredd i mm                                  | 924                            |
| Yttermått, nettodjup i mm                                   | 935                            |
| Yttermått, bruttohöjd i mm                                  | 1585                           |
| Yttermått, bruttbredd i mm                                  | 1090                           |
| Yttermått, bruttodjup i mm                                  | 1130                           |
| Nettovikt i kg  | 389,0                          |
| Bruttovikt i kg   | 409                            |
| Maximal golvbelastning i N                                  | 5755                           |
| <b>Emissionsvärden</b>                                      |                                |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen                             | 67 dB(A) re 20 µPa             |
| Värmeavgivning till rummet i MJ/h                           | 6,48                           |
| <b>Utrustning</b>   |                                |
| Patenterad för-avvattning                                   | •                              |

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 /

Gamla materialnummer: 51520005EU

|   |     |
|---|-----|
| Dukbehandling   | •   |
| 3-dimensionell obalansövervakning                     | •   |
| Desinfektionstvätt                                    | •   |
| Effektiv filtrering                                   | •   |
| Fjäder-i-fjäder-system                                | •   |
| Temperaturövervakning                                 | •   |
| Specialvärmeelement                                   | •   |
| Mängdautomatik+                                       | •   |
| Lägga i tvätt i efterhand                             | •   |
| Programval via färgram                                | •   |
| Effektiv centrifugeringsstart                         | •   |
| Nödstoppsbrytare                                      | •   |
| Tillbehör till alla produkter                         | •   |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                    |     |
| Återvinningsandel i %                                 | 92  |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                         |     |
| Optiskt gränssnitt för service                        | •   |
| Effekttoppsbrytare / energiovervakning (tillval)      | •   |
| LAN   | •   |
| Wifi  | •   |
| Connector Box   | •   |
| <b>Kapacitet</b>                                      |     |
| Torkdukar, 22 g [antal]                               | 455 |
| Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]                   | 105 |
| Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]                   | 91  |
| Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]               | 167 |
| Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]               | 118 |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                  |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC   | •   |
| VDE   | •   |
| Skydd mot vattenstänk IP X4                           | •   |
| WEEE  | •   |
| Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG | •   |