

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



- Optimal rengöring och förbrukning – innovativ Miele-teknik
- Trumvolym 180 l, tvättmängd 20.0 kg
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Pro
- Enkel och säker användning genom automatiskt lucklås
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 / Gamla materialnummer: 51520005EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Prestanda
Front	Järngrå
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	20,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Trumvolym i liter	180
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckupphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Innovativ tvättmedelsbehållare	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skonrumma 2.0	•
Användning	
Lämplig för fastighetsadministration	•
Effektuppgifter	
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	7,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,20
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	7,20
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,07
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	156,0
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	255,4
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	4,00
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	4,10
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	58
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	144,0
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	256,5
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	1,40
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	61
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	1,19
Restfuktighet vid kallsköljning i %	53
Restfuktighet vid varmsköljning i %	49
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	950
g-faktor	361
Testade drifttimmar	30000
Styrning	
Typ av styrning	M Touch Pro
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd

med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 / Gamla materialnummer: 51520005EU

Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
<b>Grund-/målgruppsanp. program</b>	
Grundprogram	•
<b>Dosering</b>	
Tvättmedelsbehållare	3 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	15,00
Total anslutningseffekt i kW	16,00
Säkring i A	25
<b>Möjlig spänningsvariant 1</b>	
Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	15,00
Total anslutningseffekt i kW	16,00
Säkring i A	25
<b>Vattenanslutning/-avlopp</b>	
Kallvatten [antal]	3 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Varmvatten [antal]	1x 1/2" med 3/4" förskruvning
Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	1450
Ytermått, nettobredd i mm	924
Ytermått, nettodjup i mm	935
Ytermått, bruttohöjd i mm	1585
Ytermått, bruttbredd i mm	1090
Ytermått, bruttodjup i mm	1130
Nettovikt i kg	389,0
Bruttovikt i kg	409
Maximal golvbelastning i N	5755
<b>Emissionsvärden</b>	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	67 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	6,48
<b>Utrustning</b>	
Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
Fjäder-i-fjäder-system	•

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med tvättmedelsfack, M Touch Pro, för Facility Management.



EAN: 4002516358251 / Materialnummer: 11580340 / Gamla materialnummer: 51520005EU

Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Återvinningsandel i %	92
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Torkdukar, 22 g [antal]	455
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	106
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	91
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	167
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	117
Moppar, Office, 100 g [antal]	200
Moppar, Stairway, 150 g [antal]	133
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•