

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /  
Gamla materialnummer: 22726225NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Obsidiansvart
<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
Stektermometer	med kabel
<b>Funktioner</b>	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Intensivbakning	•
Stekautomatik	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Undervärme	•
Eco-varmluft	•
Upptining	•
Automatikprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /  
Gamla materialnummer: 22726225NER

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugns galler med PerfectClean	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Stektermometer med sladd	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, portugês, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


H 7262 BP

Ugn


med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



Installation Kombi BM XL, installation drawings