

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynklerreducering | Miele@home



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®
- Skrynklerreduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete
- Fullständig appstyrning av din tvättmaskin med Miele@home\*

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516374862 / Materialnummer: 11603560 /  
Gamla materialnummer: 11CD6701NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörredesign	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor gul, 7-segment
<b>Rengöringseffekt</b>	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A-G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	70
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A I 8 kg I 1400 v/min I Automatisk dosering I Skrynkelereducering I Miele@home



EAN: 4002516374862 / Materialnummer: 11603560 /

Gamla materialnummer: 11CD6701NDS

<b>Tvättprogram</b>	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Impregnering	•
Bomull pil	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillval tvätt</b>	
Kort	•
Skrynkelereducering med ånga	•
<b>Kvalitet</b>	
Motvikter av gjutjärn	•
<b>Säkerhet</b>	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	89
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

A | 8 kg | 1400 v/min | Automatisk dosering | Skrynklerreducering | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm