

WSF 363 WCS PWash & 8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med QuickPowerWash, Skrynkelreducering och Miele@home, för smart tvättvård.



- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter
- Skrynkelreduceringen minskar skrynklor och sparar upp till 50 % tid och arbete#
- Exklusivt CapDosing-sortiment för olika textilier och fläckar
- Enkel användning med fingertryckning – DirectSensor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516375081 / Materialnummer: 11603710 /
Gamla materialnummer: 11SF3631NDS

| | |
|--|-----------------------------|
| Konstruktion | |
| Kan monteras som tvättpelare | • |
| Side-by-Side | • |
| Kan skjutas in under bänkskiva | • |
| Luckupphängning | höger |
| Konstruktion | |
| Produktnamn | W1 White Edition |
| Frontmatade tvättmaskiner | • |
| Centrifugering | |
| Max. centrifugeringsvarvtal | 1600 |
| Sköljstopp | • |
| Funktion "utan centrifugering" | • |
| Design | |
| Färg på produkten | Lotusvit |
| Manöverpanelsfärg | Lotusvit |
| Dörredesign | Obsidiansvart med vit ring |
| Färg vridknapp | Lotusvit |
| Kontrollpanelens utformning | 5° lutning |
| Typ av användning | Vridbar brytare |
| Display | DirectSensor vit, 7-segment |
| Rengöringseffekt | |
| Innovativ tvättekunsk PowerWash | • |
| Portionsdosering CapDosing | • |
| Skonsam textilvård | |
| Skontrumma | • |
| Tvättmängd, kg | 8,0 |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Resttidsindikering | • |
| Visning av programförlopp | • |
| AutoClean tvättmedelslåda | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A-G) | A |
| Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh | 47 |
| Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter | 47 |
| Centr.effektivitetsklass | A |
| Ljudnivåklass (vid centrifugering) | A |
| Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW | 69 |
| Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet | 219 |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,40 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 0,80 |
| Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C" | • |
| Mängdautomatik | • |
| Vattenmängdsmätare | • |
| Löddersensor | • |
| ProfiEco-motor | • |

WSF 363 WCS PWash & 8kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med QuickPowerWash, Skrynkelreducering och Miele@home, för smart tvättvård.



EAN: 4002516375081 / Materialnummer: 11603710 /

Gamla materialnummer: 11SF3631NDS

| Tvättprogram | |
|-------------------------------------|---------------------|
| QuickPowerWash | • |
| Bomull | • |
| Strykfri tvätt | • |
| Fintvätt | • |
| Skjortor | • |
| Ylle (handtvätt) | • |
| Express 20 | • |
| Mörka textilier/Jeans | • |
| Impregnering | • |
| Bomull pil | • |
| Tömning/Centrifugering | • |
| ECO 40-60 | • |
| Tillval tvätt | |
| Kort | • |
| Förtvätt | • |
| Extra vatten | • |
| Extra sköljning | • |
| Skrynkelreducering med ånga | • |
| Summer | • |
| Kvalitet | |
| Motvikter av gjutjärn | • |
| Säkerhet | |
| Vattenskyddssystem | Watercontrol-System |
| Pinkod | • |
| Optiskt gränssnitt | • |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 596 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 850 |
| Dimensioner, mm (djup) | 643 |
| Maskinens djup med öppen lucka i mm | 1077 |
| Vikt, kg | 93 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,10-2,40 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Längd anslutningskabel, m | 2 |
| Längd anslutningskabel, m | 2,0 |
| Medföljande tillbehör | |
| 3 Caps | • |
| Värdekupong för Miele tvättmedel | • |