

PFD 104 SCVi XXL

Helintegrerad diskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-låda för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.



- Diskkapacitet: 14 kuvert på bara 17 min*
- Diskgods flexibel placering för optimala rengöringsresultat
- Automatisk lucköppning genom två knackningar – Knock2open
- Torka allt helt torrt AutoOpen-torkningsstöd
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda

* Beroende på byggnadssituationen (vattnets inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna värdena variera.



EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /
Gamla materialnummer: 61010405EP4

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Helintegrerad diskmaskin
XXL-diskmaskin	•
Inriktning	ProfiLine
Disksystem	Frontmatade diskmaskiner, färskvatten
Antal diskplan	2
Front	Utan front
Sidoväggar	Förzinkad
Manöverpanelsfärg	Obsidiansvart
Minsta frontpanelvikt i kg	5,0
Maximal frontpanelvikt i kg	12,0
Användning	
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för pensionat	•
Lämplig för daghem	•
Lämplig för universitet och skolor	•
Lämplig för kontor	•
Lämplig för privat hushåll	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Effektuppgifter	
Testad viruseffekt	•
Testad hygien	•
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	75
Kortaste programtid i min.	17
Maximal sköljtemperatur i °C	82
Diskeffekt hela kuvert/full maskin	14
Livslängd i diskcykler	12500
Miele MOVE	
Nätanslutningsbar med Miele MOVE	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	Elektronisk styrning
Programval	Programvalsknappar
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Diskprogram [antal]	8
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Kontrollindikering sil	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	7,10
Total anslutningseffekt i kW	7,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,70
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt i kW	1,90

PFD 104 SCVi XXL

Helintegrerad diskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-låda för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.



EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /

Gamla materialnummer: 61010405EP4

Total anslutningseffekt i kW	2,10
Säkring i A	10-16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kall- eller varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i bar	1,00-10,00
Avloppspump [DN]	22
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Integrerad vattenavhårdare	•
Maximal vattenhårdhet i mmol/l	6,50
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Längd vattentiloppsslang i cm	150
Längd vattenavloppsslang i cm	150
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	845
Ytermått, bredd i mm	598
Ytermått, djup i mm	550
Ytermått, bruttohöjd i mm	960
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	700
Användbart diskutrymme, höjd i mm	580
Användbart diskutrymme, bredd i mm	510
Användbart diskutrymme, djup överkorg i mm	450
Användbart diskutrymme, djup underkorg i mm	450
Inskjutshöjd över golvet i mm	210
Nödvändig nischbredd i mm	600
Nettovikt [kg]	51
Bruttovikt i kg	58
Maximal golvbelastning i N/m ²	1000
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Ljudeffektnivå (LwA)	45,0
Program	
Universal	•
Kort	•
Hygien	•
Kallt/fördisk	•
Glas	•
Plast	•
Energispar/Eco	•
Intensiv	•
Korgutformning	
Korgutrustning MaxiComfort P	•
Flexibel FlexLine-korg	•
FlexCare-glashållare [antal]	4
FlexCare-kopphylla [antal]	2
Höjddjusterbar överkorg	•
Patenterad 3D-MultiFlex-låda	•
Utrustning	
Profi-elanslutning	•

PFD 104 SCVi XXL

Helintegrerad diskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-låda för stora mängder disk från hushåll, företagskök, pentryn och diskrum.



EAN: 4002516366829 / Materialnummer: 11605360 /

Gamla materialnummer: 61010405EP4

Torkning

AutoOpen-torkningsstöd,
Extra torkning, Aktiv
kondenstorkning

1 kombidoseringsanordning/lucka för pulverdiskmedel och sköljmedel

•

Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål

•

BrilliantLight

•

Knock2open

•

AutoClose

•

EcoFeedback

•

Brilliant GlassCare

•

Ändringsbar slutsköljningstemperatur

•

Optiskt gränssnitt

•

SmartStart

•

FlexiTimer med EcoStart

•

Wifi-modul

•

Effektivitet och hållbarhet

Kapacitet för ECO-programmet i standardkuvert

14

Energieffektivitetsklass (A-G)

E

Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar i kWh

95

Vattenförbrukning för ECO-programmet per disk i liter

12,0

Ljudnivåklass (A-D)

C

Ljudnivå i dB(A)_{re1pW}

45

Programtid för ECO-programmet i min.

250

Anslutningsmöjligheter

Extern doseringsmodul för flytande diskmedel

•

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

VDE

•

DIN EN 17735

•

EN 1717

•