

## PRI 421 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el  
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



- Prestanda 113.0 kg/h\*, valsdiometer 365 mm, arbetsbredd 2040 mm
- Utmärkta finishresultat tack vare HPC-sula
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula


\* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516366577 / Materialnummer: 11606770 / Gamla materialnummer: 53421105EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan, utmatning på baksidan
Uppställning i nivå med vägg möjlig	•
Inriktning	Professional
Hölje	Järngrå
Valsdiometer i mm	365
Arbetsbredd i mm	2040
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Lamellfjäderband
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Effektoppgifter	
Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h	113,0
Testade drifttimmar	20000
Styreelektronik	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,5
Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	5,4
Inställbar temperatur	Nivålös
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	22,90
Total anslutningseffekt i kW	23,50
Säkring i A	50
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	1110
Ytermått, bredd i mm	2759
Ytermått, djup i mm	1441
Ytermått, brutt höjd i mm	1388
Ytermått, bruttbredd i mm	2866
Ytermått, bruttdjup i mm	1096
Nettovikt i kg	458
Bruttovikt i kg	537
Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>	4493
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	56 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	13,70
Utrustning	
Patenterat utmatningsbord EasyFold	•
Förlängning utmatningsbord (tillval)	•

PRI 421 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el  
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



EAN: 4002516366577 / Materialnummer: 11606770 / Gamla materialnummer: 53421105EU

HPC-sula	•
Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Inmatningsbord med inmatningsband	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda	•
Tvättåterföring	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anläggningstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Nödstoppsbrytare	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•
<b>Anslutningsmöjligheter</b>	
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•