

PRI 418 [EL LAM IB]

Varmmangel, el
med lamellbeläggning och bandinmatning.



- Prestanda 104.0 kg/h*, valsdiameter 365 mm, arbetsbredd 1750 mm
- Utmärkta finishresultat tack vare HPC-sula
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula


* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516367758 / Materialnummer: 11606870 / Gamla materialnummer: 53418105EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan, utmatning på baksidan
Inriktning	Professional
Höjle	Järngrå
Valsdiameter i mm	365
Arbetsbredd i mm	1750
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Lamellfjäderband
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Effekttuppgifter	
Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h	104,0
Testade drifttimmar	20000
Styrellektronik	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,5
Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	5,4
Inställbar temperatur	Nivålös
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	21,40
Total anslutningseffekt i kW	22,00
Säkring i A	50
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	1110
Ytermått, bredd i mm	2469
Ytermått, djup i mm	1441
Ytermått, bruttohöjd i mm	1388
Ytermått, bruttbredd i mm	2576
Ytermått, bruttodjup i mm	1096
Nettovikt i kg	413
Bruttovikt i kg	490
Maximal golvbelastning i N/m ²	4052
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	56 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	12,60
Utrustning	
Patenterat utmatningsbord EasyFold	•
Förlängning utmatningsbord (tillval)	•
HPC-sula	•

PRI 418 [EL LAM IB]

Varmmangel, el
med lamellbeläggning och bandinmatning.



EAN: 4002516367758 / Materialnummer: 11606870 / Gamla materialnummer: 53418105EU

Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Inmatningsbord med inmatningsband	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda	•
Tvättåtermatning (tillval)	•
Täckplåt (tillval)	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftfjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anläggningstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Nödstoppsbrytare	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•