

## PRI 418 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el  
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



- Prestanda 104.0 kg/h\*, valsdiometer 365 mm, arbetsbredd 1750 mm
- Utmärkta finishresultat tack vare HPC-sula
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula


\* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516367765 / Materialnummer: 11606880 / Gamla materialnummer: 53418106EU

| Konstruktion och utförande                 |  |
|--|--|
| Konstruktion                               | Inmatning av tvätt på framsidan, utmatning på baksidan |
| Uppställning i nivå med vägg möjlig        | •  |
| Inriktning                                 | Professional   |
| Hölje                                      | Järngrå  |
| Valsdiometer i mm                          | 365  |
| Arbetsbredd i mm                           | 1750   |
| Material mangelsula                        | Aluminium  |
| Valsbeklädnad                              | Lamellfjäderband                                       |
| Mangelduk                                  | Nålfiltduk av aramid                                   |
| Användning                                 |  |
| Lämplig för hotell och restaurang          | •  |
| Lämplig för äldreboenden och vårdhem       | •  |
| Lämplig för tvätterier och mangelstugor    | •  |
| Lämplig för sjukhus                        | •  |
| Lämplig för användning off-shore           | •  |
| Effektoppgifter                            |  |
| Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h   | 104,0  |
| Testade drifttimmar                        | 20000  |
| Styreelektronik                            |  |
| Typ av styrning                            | Touchdisplay   |
| Touchdisplay (tillval)                     | Touch-Display PRI                                      |
| Programinställning                         | Inställning definierade programparametrar              |
| Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min. | 1,5  |
| Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min. | 5,4  |
| Inställbar temperatur                      | Nivålös  |
| Standard elanslutning                      |  |
| Uppvärmningstyp                            | EI   |
| Elanslutning                               | 3N AC 400V 50-60HZ                                     |
| Värmeeffekt el i kW                        | 21,40  |
| Total anslutningseffekt i kW               | 22,00  |
| Säkring i A                                | 50   |
| Mått och vikt                              |  |
| Ytermått, höjd i mm                        | 1110   |
| Ytermått, bredd i mm                       | 2469   |
| Ytermått, djup i mm                        | 1441   |
| Ytermått, bruttohöjd i mm                  | 1388   |
| Ytermått, bruttbredd i mm                  | 2576   |
| Ytermått, bruttodjup i mm                  | 1096   |
| Nettovikt i kg                             | 444  |
| Bruttovikt i kg                            | 521  |
| Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>  | 4356   |
| Emissionsvärden                            |  |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen            | 56 dB(A) re 20 µPa                                     |
| Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h     | 12,60  |
| Utrustning                                 |  |
| Patenterat utmatningsbord EasyFold         | •  |
| Förlängning utmatningsbord (tillval)       | •  |

PRI 418 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el  
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



EAN: 4002516367765 / Materialnummer: 11606880 / Gamla materialnummer: 53418106EU

|   |   |
|---|---|
| HPC-sula  | • |
| Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist                    | • |
| Fotreglage FlexControl                                    | • |
| Inmatningsbord med inmatningsband                         | • |
| Avstrykarfingrar  | • |
| Tvättlåda   | • |
| Tvättåterföring   | • |
| Favoritprogram  | • |
| Avkänning inmatningsfel                                   | • |
| Luftjädring   | • |
| Pausfunktion  | • |
| Högt anläggningstryck                                     | • |
| Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan        | • |
| Nödstoppsbrytare  | • |
| Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans | • |
| Tillbehör till alla produkter                             | • |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                             |   |
| Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)            | • |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                      |   |
| VDE   | • |
| CE  | • |
| WEEE  | • |
| VDE-EMC   | • |
| Skydd mot vattenstänk IPX0                                | • |
| UKCA  | • |
| Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG     | • |