


PRI 318 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



- Prestanda 87.0 kg/h*, vals diameter 300 mm, arbetsbredd 1750 mm
- Snabb avsvälning av textilierna – EasyFold-utmatningsbord
- Modern styrning – touchdisplay
- Snabbval för de viktigaste inställningarna – favoritprogram
- Högsta mangleffekt – flexibel stryksula


* Vid en restfuktighet på 25 %: effekttangivelse enligt DIN 11 902: Den mangleffekt som aktuellt kan uppnås beror på ramvillkoren, till exempel typ av tvätt och erfarenheten hos användande personal.

EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 / Gamla materialnummer: 53318104EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Inmatning av tvätt på framsidan, utmatning på baksidan
Uppställning i nivå med vägg möjlig	•
Inriktning	Professional
Hölje	Järngrå
Valsdiameter i mm	300
Arbetsbredd i mm	1750
Material mangelsula	Aluminium
Valsbeklädnad	Lamellfjäderband
Mangelduk	Nålfiltduk av aramid
Användning	
Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för användning off-shore	•
Effektoppgifter	
Max mangleffekt vid 25 % restfukt i kg/h	87,0
Testade drifttimmar	20000
Styreelektronik	
Typ av styrning	Touchdisplay
Touchdisplay (tillval)	Touch-Display PRI
Programinställning	Inställning definierade programparametrar
Lägsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	1,2
Högsta mangelhastighet, reglerbar i m/min.	4,6
Inställbar temperatur	Nivålös
Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50-60HZ
Värmeeffekt el i kW	17,00
Total anslutningseffekt i kW	18,30
Säkring i A	35
Mått och vikt	
Ytermått, höjd i mm	1110
Ytermått, bredd i mm	2469
Ytermått, djup i mm	1377
Ytermått, bruttohöjd i mm	1388
Ytermått, bruttbredd i mm	2576
Ytermått, bruttodjup i mm	1096
Nettovikt i kg	415
Bruttovikt i kg	492
Maximal golvbelastning i N/m ²	4071
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	56 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till omgivningen i Mj/h	10,80
Utrustning	
Patenterat utmatningsbord EasyFold	•
Förlängning utmatningsbord (tillval)	•

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Varmmangel, el
med lamellbeläggning, bandinmatning och tvättåterföring.



EAN: 4002516367888 / Materialnummer: 11607830 / Gamla materialnummer: 53318104EU

HPC-sula	•
Fingerskyddsautomatik/fingerskyddslist	•
Fotreglage FlexControl	•
Inmatningsbord med inmatningsband	•
Avstrykarfingrar	•
Tvättlåda	•
Tvättåterföring	•
Favoritprogram	•
Avkänning inmatningsfel	•
Luftfjädring	•
Pausfunktion	•
Högt anliggningsstryck	•
Indikering för rengöring och vaxning av stryksulan	•
Nödstoppsbrytare	•
Skötselset APRI 319 för stryksulan medföljer vid leverans	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Effekttoppsbrytare/energiövervakning (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Skydd mot vattenstänk IPX0	•
UKCA	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•