

K 7733 E

Kylskåp för inbyggnad med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
- Mer plats på insidan för stora föremål – ComfortSize



EAN: 4002516379133 / Materialnummer: 11641400 /  
Gamla materialnummer: 36773300EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kylskåp	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Design</b>	
Belysning kylzon	LED-lampor
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
<b>Kylprodukt/-zon</b>	
Antal hyllor	7
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	114,30
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	58,8
Fästningsteknik	Fast dörr

K 7733 E


Kylskåp för inbyggnad  
med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.




EAN: 4002516379133 / Materialnummer: 11641400 /  
Gamla materialnummer: 36773300EU1

Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	309
4-stjärning fryszone, liter	0
Total nyttovolym, i l	308
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ägghållare	•


K 7733 E  
 Kylskåp för inbyggnad  
 med DynaCool och LED-belysning för praktisk livsmedelsförvaring.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)