

K 7763 E

Kylskåp för inbyggnad

för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516379140 / Materialnummer: 11641410 /
Gamla materialnummer: 36776300EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning fläkt	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	7
varav belysta	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	114,60
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,31
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörlarm	•
Optiskt dörlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559

K 7763 E

Kylskåp för inbyggnad

för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.



EAN: 4002516379140 / Materialnummer: 11641410 /


Gamla materialnummer: 36776300EU1

Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	56,8
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	311
4-stjärning fryszone, liter	0
Total nyttovolym, i l	311
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•

K 7763 E

Kylskåp för inbyggnad

för mer komfort och flexibilitet med DailyFresh, FlexiLight 2.0. och DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)