

K 7773 D

Kylskåp för inbyggnad med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg



EAN: 4002516378693 / Materialnummer: 11641830 /  
Gamla materialnummer: 36777300EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kylskåp	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Design</b>	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
<b>Kylprodukt/-zon</b>	
Antal hyllor	7
varav belysta	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	3
Torr bakvägg	CleanSteel
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	124,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,34
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570

K 7773 D

Kylskåp för inbyggnad

med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



EAN: 4002516378693 / Materialnummer: 11641830 /

Gamla materialnummer: 36777300EU1

Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	63,1
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	296
varav PerfectFresh-zon i l	98
Total nyttovolym, i l	296
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•

## K 7773 D

Kylskåp för inbyggnad

med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)