

FNS 7470 D

Frysskåp för inbyggnad med NoFrost och sex fryslådor för maximal komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516379430 / Materialnummer: 11643210 /
Gamla materialnummer: 37747000EU1

Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning frysdel	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	6
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	173,17
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,47
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Optiskt dörlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1397
Max nischhöjd i mm	1413
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1395
Produktdjup i mm	544
Vikt, kg	51,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	21
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	21
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszone, liter	156

FNS 7470 D

Frysåp för inbyggnad
med NoFrost och sex fryslådor för maximal komfort.




EAN: 4002516379430 / Materialnummer: 11643210 /


Gamla materialnummer: 37747000EU1

Säkerhet vid strömavbrott i tim	10
Infrysningskapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1300
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•


FNS 7470 D
Frysåp för inbyggnad
med NoFrost och sex fryslådor för maximal komfort.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)